



## Cloisons - 120/70 - 1x Placo® X-Ray Protection + 1x Placoplatre® BA 13 - 2x Placo® X-Ray Protection - Stil® M 70 - 0.60 m - EI60 - 47 dB - 3.90 m - Sans isolant

### Description

Placo® X-Ray Protection, la plaque sans plomb, est une plaque à bords amincis et haute dureté développée spécifiquement pour assurer la protection des personnes contre les rayons X. Elle est garantie 100% sans plomb, et 100% recyclable. Le coeur de plaque, de couleur jaune, spécialement formulé à base de plâtre et de sulfate de baryum, lui confère ses propriétés uniques de radioprotection.

### Domaines d'emploi

La cloison Placo® X-Ray Protection est recommandée pour tous les locaux où sont utilisés des appareils de radiologie ou radiothérapie, et qui nécessitent une protection des patients et du personnel contre les rayons X : • Hôpitaux, cliniques : salles d'intervention, salles d'endoscopie, blocs opératoires, ostéodensimétrie, mammographie, odontologie... • Cabinets de radiologie : appareils de radiologie conventionnelle, mammographie... • Cabinets vétérinaires : appareils de radiodiagnostic... • Cabinets dentaires : appareils de radiographie endobuccale, appareils de radiographie panoramique...

### Performances

Type	120/70	
Epaisseur totale de la cloison	120 mm	
Nombre et type de plaques par parement	1 <sup>er</sup> parement	1x Placo® X-Ray Protection + 1x Placoplatre® BA 13
	2 <sup>ème</sup> parement	2x Placo® X-Ray Protection
Espace intérieur (mm)	120 mm	
Isolation	Type	Sans isolant
	Epaisseur de laine minérale	Sans isolant
Ossature	Montant/Rail ou Cornière	Stil® M 70 et R 70
	Entraxe montant	0,60 m
	Montant simple ou double	Simple
	Hauteurs limites	3,90 m
Résistance au feu	Protection Incendie	EI60
Performances acoustiques	R <sub>A</sub>	47 dB

### Justificatifs

Référence RE acoustique : Simulations acoustiques basées sur les rapports d'essais acoustiques BTC 19032A et BTC 19033A.

Référence PV Resistance au feu : Estimation sur base du PV RS15-021  
DTA/DTU : DTU 25.41

## Notes

---

Les plaques Placo® X-Ray Protection en format 600x2400 mm sont posées horizontalement. Les joints sont décalés d'une face à l'autre et d'une peau à l'autre de 400 mm minimum au niveau des joints verticaux et de 300 mm au niveau des joints horizontaux.